



Таблица за съответствие, приложение към техническото предложение:

(попълва се за съответната обособена позиция и се прилага в Плик 2 към Техническото предложение за съответната обособена позиция)



8.1.	Апарат за топлотерапия, комбиниран - парафинова вана и затопляне с горещи компреси	<ul style="list-style-type: none"> - Съд за водна баня с кран за източване с обем, не по-малък от 25 л - Съд с капак за разтапяне на парафин с обем не по-малко 10 л и дълбочина 15 см - Съд с капак и решетка за затопляне на компреси с обем не по-малък от 1 л и дълбочина 4 см - Материл: неръждаема стомана - Настолен уред с компактни размери: 35 x 55 x 20 см (+/- 2) - Работна температура: 0 - 90 °C - Режим на загряване на парафина: 56 - 58 °C - Режим на серилизация на парафина: ок 80 °C - Консумирана мощност не повече от 1,5 kW - Захранващо напрежение 230V/ 50Hz. 	<p>Апарат за топлотерапия, комбиниран - парафинова вана и затопляне с горещи компреси, TEP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Съд за водна баня с кран за източване с обем, 25 л - Съд с капак за разтапяне на парафин с обем 10 л и дълбочина 15 см - Съд с капак и решетка за затопляне на компреси с обем 1 л и дълбочина 4 см - Материал: неръждаема стомана - Настолен уред с компактни размери: 330 x 540 x 220 мм - Работна температура: 0 - 90 °C - Режим на загряване на парафина: 56 - 58 °C - Режим на стерилизация на парафина: около 80 °C - Консумирана мощност 1,5 kW (1500W) - Захранващо напрежение 230V/ 50Hz
------	--	--	---

